



ORMALAB 75

A polysiloxane based, condensation curing material, exclusively designed for extra oral use in the dental laboratory. Ormalab 75 is indispensable whenever high quality performances are required.

INTENDED USE

- Matrices for fixed and total prosthesis.
- Prosthesis repair.
- Matrices for temporary crowns and bridges.
- Very high compressive strength and recovery from deformation.

TECHNICAL DATA

- Hardness (after 24h): 75(±3) Shore-A.
- Perfect compatibility with cold curing acrylic resins.
- High precision in details reproduction.
- Long lasting dimensional stability.

SALE FORMAT

- M7500 Ormalab75 1600 g (900 ml).
- M7510 Ormalab75 5 kg.
- M7520 Pack. 1x Ormalab75 (5 kg) + 2x Ormactivator Lab (60 ml).

DEUTSCH

Abformmasse für das Labor auf Polysiloxan Basis, kondensationsvernetzend. Ist ausschliesslich für die extraorale Anwendung bestimmt. Ormalab 75 ist für eine qualitativ hochstehende Zahntechnik unerlässlich.

EIGENSCHAFTEN

- Härte (nach 24h): 75(±3)Shore-A.
- Sehr gute Verträglichkeit mit kaltpolymerisierenden Acrylkunststoffen.
- Sehr exakte Detailwiedergabe.
- Keine Verformungen.
- Hohe Kompressions- und Risswiderstandsfähigkeit.

ANWENDUNGSBEREICH

- Schlüssel für Fixe-, Teil- und Totalprothesen, sowie prothetische Provisorien.
- Reparaturen von Prothesen.

FRANCAIS

Pour Laboratoire est destiné uniquement à l'emploi extra oral. Il est à base de silicone réticulant par condensation. Ormalab75 est indispensable lorsque l'on recherche une haute précision.

CARACTERISTIQUES

- Dureté (après 24h): 75(±3)Shore-A.
- Parfaite compatibilité avec les résines acryliques à froid.
- Grande précision dans les détails.
- Aucune déformation.
- Haute résistance à la compression et au déchirement.

UTILISATION

- Clés pour prothèses fixes et totales.
- Réparation de prothèses.
- Clés pour provisoires prothétiques.

ITALIANO

Per il laboratorio, destinato esclusivamente all'uso extra orale, è a base di polisilossani reticolanti per condensazione. Ormalab75 è indispensabile ove siano richieste elevate prestazioni qualitative.

CARATTERISTICHE

- Durezza (dopo 24h): 75(±3)Shore-A.
- Perfetta compatibilità con le resine acriliche autopolimerizzanti.
- Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.
- Assenza di deformazioni.
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.

UTILIZZO

- Mascherine per protesi fisse e totali.
- Riparazione di protesi.
- Mascherine per provvisori protesici.

ESPAÑOL

Para el laboratorio de prótesis dental dirigido exclusivamente a uso extra oral, compuesto de polixiloxanos con retículo de condensación. Ormalab75 es indispensable donde se requieren prestaciones de calidad.

CARACTERISTICAS

- Dureza (después de 24h): 75(±3)Shore-A.
- Perfecta compatibilidad con las resinas acrílicas autopolimerizables.
- Elevada precisión en los detalles.
- Ausencia de deformación.
- Resistencia elevada a la compresión y al extraerlo.

EMPLEO

- Frentes para prótesis fija y removible.
- Composturas de aparatos.
- Llaves para provisionales.